

# 清涼ファン 風雅 ボディ



動画でご確認  
いただけます



イメージ

## お手持ちの作業着等、 いろいろな作業着で使用できます

現場指定の作業着、使い慣れた作業着で使用でき経済的です。  
作業着が汚れたり破れた場合はすぐ交換でき、いつものように  
洗濯して清潔に保てます。



作業着が  
交換できるので  
いつも清潔



### ■適正衣服

効果的な衣服	効果が落ちる衣服
○ 体に対してゆとりがある	× 体にフィットした服
○ ポリエステル等の軽い生地	× 生地が厚く重たい
○ 空気が通りにくい生地	× メッシュや隙間が多く空気が通りやすい
○ 裾がゴム等で絞れる	× ハーネス等で衣服の隙間を遮断する

## 胴ベルトに装着する装備ファン



胴ベルトに装着して空気を送る清涼ファンです。  
現場、天候、体調に応じて着脱できます。胴ベ  
ルトに専用セフで取り付けノズルを上着の裾から  
内部へ入れるだけでセット完了です。

## 激しい動きでもノズルが飛び出ない



屈伸するなど上体を曲げた時、ファンと一緒に  
可動するようクリップの根元にヒンジを取り付け  
ました。屈伸に合わせてファンも動き、ノズルが  
上着から飛び出すことはありません。

## 業界トップクラス強力送風

状況や体調で選べる3段切替式

機種	モード	風速 (単位: m/s)		
		弱	強	ターボ <sup>※2</sup>
<b>Tajima 風雅ボディ<sup>※1</sup></b>		<b>6.8</b>	<b>7.5</b>	<b>9.0</b>
他社 服一体型送風機		5.8	6.6	—
他社 服分離型送風機		3.8	5.1	—

## スタミナバッテリーで丸1日送風!<sup>※3</sup>

「弱」で使用して**8.5時間**の高性能バッテリー

機種	モード	可動時間 (単位: 時間)		
		弱	強	ターボ <sup>※2</sup>
<b>Tajima 風雅ボディ<sup>※1</sup></b>		<b>8.5時間</b>	<b>6時間</b>	<b>1分</b>
他社 服一体型送風機		8時間	5.5時間	—
他社 服分離型送風機		10時間	5.5時間	—

※1 風雅ボディはFB-BT7455BKバッテリー使用時の可動時間 ※2 ターボモードは1分間で強モードに切り替わります ※3 標準的な一日の作業時間の場合 ※各比較測定値は自社基準によるものです



※電基地(でんきち)とは充電電池を電気機器本体から分離して腰に装着する  
快適システム提案。他の対応機器と共有して使用できます  
詳しくはP304をご覧ください



※対応バッテリーやアクセサリに関する情報はQRコード、  
または弊社HPでご確認ください

## 清涼ファン風雅ボディフルセット



- <製品内容>
- ファンユニット
  - コントローラー
  - バッテリー (FB-BT7455BK)
  - セーフ後付けベルトホルダー×2個
  - ACアダプター (ADP-9V13)

## 身体用清涼ファン

- 風雅ボディがすぐに使用できるセットです
- ファンユニットは円錐状カバーにより工具などから吸気口をガードします
- 腰ベルト装着なのでいろいろな作業着で使用できます
- 小型・軽量バッテリーで丸1日送風
- 柔らかく安全なシリコン製のノズル
- 風量を調節するコントローラーユニット。クリップでベルトなどに取付けが可能
- 薄型形状で腰袋や作業服のポケット等に入れやすいバッテリー
- バッテリーは腰ベルトへセーフ固定も可能

対応ベルト 60mm幅  
幅 : 60mm以内  
厚さ : 5.5mm以内

### 主な仕様

<付属電池>	<目安稼働時間>
品番: FB-BT7455BK	弱 約8.5時間(諸条件により変わります)
内蔵電池: リチウムイオン充電電池	強 約6.0時間(諸条件により変わります)
バッテリー容量: 5,500mAh	ターボモード 約1分
入力電圧/電流: DC9V/1.3A	(1分後に自動で強モードに切り替わります)
出力電圧/電流: DC7.4V/最大2A	<使用環境温度>
充電時間の目安: 約7時間(ADP-9V13使用時)	0℃~40℃(結露なきこと)

\*製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります



品番	価格	製品重量	セット品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
FB-AA28SEGW	33,000円 +消費税	250g	1,200g	ヘッダー箱	380× 220×120	4個 (1個×4)	4 975364 167118

## 清涼ファン風雅ボディフィルターフレーム付セット



- 異物やホコリなどがファンに混入しないように防ぐフレームとフィルターセット
- 交換用10枚入フィルター



品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
FBP-AAFSB	4,000円 +消費税	45g	ヘッダー箱	155× 75×75	36個 (6個入×6)	4 975364 167828

## 清涼ファン風雅ボディ交換用フィルター10枚



- 交換用10枚入フィルター



品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
FBP-AAF10W	1,650円 +消費税	15g	ヘッダー付袋	205× 185×20	6個	4 975364 167835

## 清涼ファン風雅ボディエアパット 黒/緑 F



## サスペンダー・ハーネス用

- 肩部には空気を通し、へたらない3次元メッシュ構造パッド プレスエア<sup>®</sup>採用\*
- サスペンダーやハーネス装着時もつぶれず空気の流れを確保します
- パッドは外さずに作業服と一緒に洗えるのでメンテナンスも簡単です

\*※素肌への着用は避け、インナーウェアを着てご使用ください  
※プレスエア<sup>®</sup>は東洋紡株式会社の登録商標です

サスペンダー、  
ハーネス装着時に！



サイズ	フリー
着丈	39cm
胸囲	90~118cm

品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
FB-AP16BGF	8,300円 +消費税	185g	ヘッダー付袋	338× 96×64	36着 (6着入×6)	4 975364 167279

## 清涼ファン風雅ボディ ファンユニット



<製品内容>  
●モーターユニット  
●ノズル



- ファンユニット本体のみ



品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
FB-AA28FUGW	9,000円 +消費税	250g	ヘッダー箱	300× 98×97	36個 (6個入×6)	4 975364 167125

## 清涼ファン風雅ボディ コントローラー



- 風量を調節するコントローラーユニット
- クリップでベルトなどに取付け可能



品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
FB-AA28CUW	9,500円 +消費税	53g	ヘッダー箱	152× 96×37	72個 (12個入×6)	4 975364 167132

## 清涼ファン風雅ボディ バッテリー

7.4v



- リチウムイオン充電電池
  - バッテリー容量: 5,500mAh
  - 充電時間の目安: 約7時間 (ADP-9V13使用時)
  - 「弱」で使用して約8.5時間\*1と長時間の駆動ができる高性能バッテリー
  - 腰袋や作業服のポケット等に入れやすい薄型形状
  - 腰ベルトへセフ固定も可能
- \*1 FB-AA28FUGW、FB-AA28CUW使用時の可動時間

<適合商品>

清涼ファン風雅ヘッド/  
ボディ、温着ヒーター暖雅ベスト/  
7.4V、LEDライトUシリーズ

※風雅ヘッド、LEDライトUシリーズは別売りのヘッドマ  
ウントアダプターDC、LE-ZPH1 (P302) が必要です

風雅ボディの稼働時間

弱	強	ターボ
8時間30分	6時間	1分*

\*ターボモードは1分可動後に自動で強モードへ戻ります



品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
FB-BT7455BK	16,500円 +消費税	260g	ヘッダー箱	147× 91×34	36個 (6個入×6)	4 975364 167149

## AC アダプター 9V1.3A



- 風雅ボディ バッテリーACアダプター



品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
ADP-9V13	5,500円 +消費税	84g	ヘッダー箱	152× 96×37	96個 (12個入×8)	4 975364 167156

## 清涼ファン風雅ボディ モーターユニット



●風雅ボディ交換パーツ



品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
FBP-AA28MUGW	6,000円 +消費税	170g	ヘッダー箱	165× 98×97	1個	4 975364 167187

## 清涼ファン風雅ボディ ノズル

●風雅ボディ交換パーツ  
●柔らかく安全なシリコン製のノズル




品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
FBP-AANZW	3,000円 +消費税	82g	ヘッダー付 袋	260× 170×68	1個	4 975364 167163

## セフ後付けベルト ホルダー黒 (2個入)



●風雅ボディファンユニットやバッテリーを固定するベルトホルダー



ベルト装着後でも後付可能  
※セフ対応商品に使用できます

対応ベルト 50mm幅  
幅 : 50mm以内  
厚さ : 3mm以内



品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
SF-CHLDBK2P	1,500円 +消費税	32g	ヘッダー箱	110× 52×32	96個 (8個入×12)	4 975364 121523

## 着脱式 パーツケース (小)



●バッテリーやコントローラー、ケーブルを収納できる小物ケースです ※防水ケースではありません  
●セフホルダー付 (SF-HLD-R) で着脱も可能です (60mm幅対応)

対応ベルト 60mm幅  
幅 : 60mm以内  
厚さ : 5.5mm以内



<製品内容>  
●ケース本体  
●セフホルダー (SF-HLD-R)

品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
SFPCS	3,800円 +消費税	145g	ヘッダー 台紙	200× 110×90	36個 (6個入×6)	4 975364 167477