

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ アルマイトシルバー




気密タイプには
ゴムパッキンがついており
気密性に優れています。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P58を
ご覧ください。



		色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
61084	リーフ気密SS-303K	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
61086	リーフ気密SS-454K	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
61087	リーフ気密SS-606K	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
61085	リーフ気密SS-306K	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



内枠の脱着方法

気密材は、汎用ゴムの中で耐久性・耐候性に優れたEPDMゴム発泡体を使用しています。




外枠のストッパーをずらして内枠のアームごと取り外して下さい。



内枠のアームを外枠の切り欠き部に合せて、外枠のストッパーを所定の位置に戻し、取り付けて下さい。



リーフ気密SS-306Kの開閉方向は、長手方向が下がります。



外枠側の天井仕上げボードから取付け用チャンネルまでは、最大で63mmまで取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大26mmです)

使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。