



多用途・内装用接着剤

F☆☆☆☆

セメダイン SG-1 (SG-1・L)

JIS 5538
壁・ボード用マステック状
変成シリコン樹脂系接着剤

建築の内装部材に最適 環境対応品

速乾型

無溶剤

VOC対策品

強力型

弾性接着剤

CEMEDINE
CLEAN&SAFE

やさしさ宣言

CCS



巾木、胴縁接着に!
発泡ポリスチレンの接着に!

硬化が速い弾性速乾型

セメダイン SG-1 (SG-1・L)



多用途・内装用接着剤 硬化が速い、弾性速乾型

用途

- 内装用途の壁材、床材などの接着
- 巾木、戸当たり、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着
- 木レンガ、プラ木レンガの接着
- アンカーピン・金具等小物部品の接着
- 店舗、デパート、病院等改装用途に
- リフォームの造作用途に最適
- 建築現場造作用途
- 片面速乾、パネルの接着
- 発泡ポリスチレンの接着
- 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に
- パネル補強材（金属フレーム等）の接着

厚生労働省指針14物質を使用しておりません

一般性状

項目	SG-1 (333ml)	SG-1・L (1kg)	【試験法】 外 観：目視 粘 度：BS型粘度計 No7、10回転 T.I.値：10回転と1回転の 粘度比 密 度：JIS A 5538による //
外 観	白色ペースト	白色ペースト	
粘 度 (Pa・s/23℃)	340	270	
T. I. 値	5.6	5.6	
密 度 (g/cm ³)	1.53~1.63	1.51~1.61	
張合わせ可能時間 (min)	10分以内	10分以内	

各種被着体に対する接着性 (せん断接着強さ 単位:N/mm²)


金 属		
金 属	軟鋼板	2.6 CF
	アルミ	2.4 CF
プラスチック類	硬質塩ビ	2.4 CF
	アクリル	2.5 CF
	ABS	2.1 CF
	ポリカーボネート	2.1 CF
	ポリスチレン	2.4 CF
木 材	ラワン合板	2.3 CF
そ の 他	スレート	1.9 MF

【試験法】 各被着材同士 養生:7日間
塗布厚:約200μm(片面) 引張り速度:50mm/min
両面塗布 CF:接着剤の凝集破壊
オープンタイム:2分 MF:被着材の材料破壊

セメダインSG-1の施工方法

●巾木・回り縁等造作材の場合

ビード径φ3mm程度



※詳細な内容が必要な場合には安全データシート (SDS) を参照願います。

★お願い ※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客様に予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本カタログに記載のデータ・各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。

※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用ください。

※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に曝露されることが想定される用途（電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など）におきましては、長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価・判断出来ない場合は、使用を控えてください。

※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

※輸出の際は、営業担当にご確認ください。

●冬期の施工方法

・冬期は、気温・湿度が低いいため接着剤の硬化・被着材の固定が著しく遅くなります。

・片面（接着する部材側）に塗布し、貼り合わせた後一度はがし下表を参考にオープンタイムを取った後再度貼り合わせてください。

（標準オープンタイムを過ぎると接着剤表面が硬化し、接着不可能となりますのでご注意ください。）

※気温が20℃程度以上の時はオープンタイムは要りません。

気温(作業環境温度)	標準オープンタイム	固定時間(目安)
0℃	10~20分	25~35分
5℃	10~20分	10~20分
10℃	5~10分	10~20分
20℃	オープンタイムなし	10~15分

品名・規格・品番・JANコード・梱包

品 名	規 格	品 番	JANコード	梱 包
セメダイン SG-1	333ml	AX-048	4901761-162999	10本×4
	135ml	AX-049	4901761-163132	5本×4
SG-1・L	1kgデュープ	AX-088	4901761-178679	12本入り

廃棄物処理方法

- 中味を使い切ってから廃棄してください。
 - 内容物の廃棄は認可を受けた専門業者に産業廃棄物として委託廃棄してください。
- 河川、湖沼、下水道などへの廃棄・流入は絶対にしないでください。

⚠️使用上のご注意

- 使用中は十分に換気を行ってください。
- 直接皮膚に触れないように注意し、皮膚についたときはウエスなどでふき取った後、石けんなどでよく洗い落としてください。
- 誤って目に入れたときはすぐに多量の水でよく洗い、医者の手当を受けてください。
- 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

●お求めは

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7275
ゲートシティ大崎イーストタワー
大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330
名古屋事業所 〒464-0026 名古屋市千種区井上町34 ☎(052)781-3166
札幌営業所 ☎(011)271-4929 仙台営業所 ☎(022)287-3611 福岡営業所 ☎(092)432-7520

<http://www.cemedine.co.jp/>

商品に関してのお問い合わせ先：接着技術相談センター
☎0120-58-4929 (土曜日・休日を除く10:00~12:00、13:00~17:00)