



WSL [WSL ホワイト]



その他
外枠取付方法*1




特注
寸法
特注寸法*2
200~900mm



※2 ただし4辺の合計2400mm以下

※1 バネ式

スプリングロック機構の1 枠タイプ。




部材仕様

部材	材質	仕上
枠材	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜
ロックスプリング	ピアノ線	電気亜鉛めっき
スプリング受け金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ホールドスプリング	SUS304-WPB	-
スペーサー	ポリアセタール	-
スピードホルダー	SPCC	電気亜鉛めっき
取付ねじ	ステンレス	-

枠ボード材の固定方法

スピードホルダーによる簡単施工と、木材を使用した取付けが選べる。


納まり図




型式	サイズ 呼称	枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	枠ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1 梱入数 (台)	付属部品	
									スピード ホルダー (個)	タッピンねじ (φ4×12) (本)
WSL	20	215	200	175	WSL20	1台	¥3,600 <small>受注生産品</small>	10	4	4
	25	265	250	225	WSL25		¥3,700	10	4	4
	30	318	303	278	WSL30		¥4,400 <small>受注生産品</small>	10	4	4
	45	469	454	429	WSL45		¥5,400	10	4	4
	60	621	606	581	WSL60		¥7,200 <small>受注生産品</small>	10	8	4

●9~15mmまでのボード(プラスチックボード)にご使用いただけます。●屋内専用の点検口です。●枠ボード材取付用ねじは付属していません。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。● 受注生産品は受注生産品です。


点検口の閉じ方 開け方は逆手順になります。



ホールドスプリングで壁ボードを保持します。



ロックスプリングを受け金具の穴に挿入れます。



点検口の上端に手を添え、枠が壁面に当たるまで押し込んで閉じます。