

当製品は「抗菌樹脂柾シリーズ」ではありません。

上質を纏った樹脂柾

シートラッピング樹脂柾



プレミアムな質感



基材に着色するのではなく、
デザイン性に優れたシートを採用。
上質な空間に最適な質感を実現。

指紋が目立ちにくい



耐汚性に優れた仕上げ材のため指紋が
目立ちにくく、ブラック色の美しさをい
つまでも引き立てます。

水廻りに最適な樹脂製柾




基材が樹脂のため湿気や水に強く、
水廻りに使用しても腐る心配がありま
せん。



従来の使いやすさに意匠性をプラス。
圧倒的な質感を実現しました。



施工イメージ



施工イメージ

シートラッピング樹脂枠 三方枠ムクタイプ




BK
ブラック


セット内容 縦枠：2本、上枠：1本

※小口テープは付属しません。


W174/T24



間口800mm



間口2,200mm



枠サイズ	間口	品番 / 正価 (サイズ)
W174/T24	800	SW-8003M24-BK 56,000円 / セット (縦枠幅174 / 上枠幅174×800×2,200)
	2,200	SW-8004M24-BK 65,000円 / セット (縦枠幅174 / 上枠幅174×2,200×2,200)

●材質:PVC(基材)、オレフィン(シート) ※本品は抗菌仕様ではございません。
※専用のタッチアップ材はご用意しておりません。小口のタッチアップが必要な場合は市販のアクリル系塗料を使用してください。

⚠ シートラッピング樹脂枠の注意事項

- ◎接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けていただくことをおすすめします。
- ◎接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1・ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R・スーパーXです。
- ◎樹脂一体成形品ですので、現場での加工方法によっては、ソリが生じることがあります。
- ◎養生シートを剥がしてご使用ください。
- ◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
- ◎樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。変形したり、傷つく恐れがあります。
- ◎水滴が付着した際は乾いた布ですぐに拭いてください。放置すると水シミができ、取り除き難くなる場合があります。
- ◎樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザー及びシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- ◎表面の汚れは柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤(オレンジオイル成分の洗剤は除く)をつけて拭いてください。オレンジオイル成分の洗剤は製品劣化の原因となりますので、ご使用をお控えください。