



中量用天板

中量用 30t
パーティクル天板

●標準設定 (KV)

●天板種類及び断面図



●本体との組み合わせで
最大 **1200**kg までご使用
頂けます

間口	奥行	天板厚	取付ピッチ	品番 (サカエリウム天板)	品番 (メラミン天板)
900	600	30	500×430	539481 KV-9060FTENC	—
	750		500×510	539482 KV-9075FTENC	539161 KV-9075MTCI
1200	600	30	800×430	539483 KV-1260FTENC	—
	750		800×510	539484 KV-1275FTENC	539162 KV-1275MTCI
1500	600	30	1100×430	539485 KV-1560FTENC	—
	750		1100×510	539486 KV-1575FTENC	539163 KV-1575MTCI
1800	600	30	1400×430	539487 KV-1860FTENC	—
	750		1400×510	539488 KV-1875FTENC	539164 KV-1875MTCI
	900		1400×660	539489 KV-1890FTENC	539165 KV-1890MTCI




(単位: mm)

重量用天板

重量用 38t
パーティクル天板

●標準設定 (KW、W、KWB、KV (スチール天板))

●天板種類及び断面図



●本体との組み合わせで
最大 **3000**kg までご使用
頂けます

間口	奥行	天板厚	取付ピッチ	品番 (サカエリウム天板)	品番 (スチール天板)	品番 (合板天板)
900	600	38	500×430	539171 W-9060FTC	—	—
	800		500×510	539172 W-9080FTC	539181 W-9080STC	—
1200	800	38	800×510	539173 W-1280FTC	539182 W-1280STC	539191 W-1280GTC
	800		1100×510	539174 W-1580FTC	539183 W-1580STC	539192 W-1580GTC
1800	800	38	1400×510	539175 W-1880FTC	539184 W-1880STC	539193 W-1880GTC
	900		1400×660	539176 W-1890FTC	—	539194 W-1890GTC


(単位: mm)

軽量用天板
(パールホワイト)

軽量用 25t
ハニカム天板

●標準設定 (KK、TKK、KF)

●天板種類及び断面図



●本体との組み合わせで
最大 **400**kg までご使用
頂けます

間口	奥行	天板厚	取付ピッチ	品番 (ポリエステル天板)
900	600	25	500×430	539231 KK-9060PCCGL
	750		500×510	539232 KK-9075PCCGL
1200	750	25	800×510	539233 KK-1275PCCGL
	750		1100×510	539234 KK-1575PCCGL
1800	750	25	1400×510	539235 KK-1875PCCGL
	900		1400×660	539236 KK-1890PCCGL

(単位: mm)

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェア
- 別作