

PKCX [PKCBX 艶有ブロンズ / PKCSX 艶有シルバー]

| | | | |
|--|--|---|--|
|  気密タイプ※1 |  深型ボックス 深 450mm |  在来工法 |  15mm 仕上厚 |
| | |  歩行用 |  CJK部材基準対応品 |

※1 気密性能A-4等級 (JIS A 4706) 相当

CJK部材基準に対応した気密タイプ。



蓋補強材
端部が外枠 (収納ボックス) に載る構造で高強度。


回転取手
気密性能を持たせた回転取手。

コーナー樹脂タイプ

外枠 (気密タイプ) ▶P.40
付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受棧 (別途) が不要となり、施工が簡素化。

収納ボックス
収納容量: 105L
(ビール大瓶30本または一升瓶約16本)
耐収納質量: 75kg

納まり図



部材仕様

| 部材 | 材質 | 仕上 | 備考 |
|-----------------|-----------|--------------------|-------------|
| 内枠・外枠 | A6063S-T5 | 二次電解着色塗装 複合皮膜*1 | |
| 内枠・外枠 コーナー樹脂 | AES樹脂 | - | |
| 外枠受け樹脂 | ポリアセタール | - | |
| 蓋補強材 | A6063S-T5 | 陽極酸化皮膜 | |
| 気密材A・B | 樹脂系発泡体 | - | |
| 回転取手 | 亜鉛合金ダイカスト | 塗装 | L形 |
| 回転取手 取付けキャップ | ポリプロピレン | - | L形気密 タイプ |
| 収納ボックス | ポリプロピレン | - | |
| 取付ねじ | ステンレス | - | |

※1 PKCSX型 (シルバー) は陽極酸化塗装複合皮膜

| 有効開口寸法 (mm) | 外枠外寸法 (mm) | 蓋寸法 (mm) | 床面切抜寸法 (mm) | 蓋仕上材切断寸法 (mm) | 呼称 | | 単位 | 価格 | 1梱入数 (台) | 付属部品 (ねじを除く) | | | | |
|-------------|------------|----------|-------------|---------------|---------|---------|----|-------------|----------|--------------|------|--------|-----|----------|
| | | | | | ブロンズ | シルバー | | | | 蓋補強材 | 回転取手 | 外枠受け樹脂 | 気密材 | 深型収納ボックス |
| 546 | 622.4 | 597.4 | 606 | 586 | PKC60BX | PKC60SX | 1台 | ¥20,800 (税) | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 |

●取手用穴あけ寸法は、23×91mm (角穴もしくは長穴) です。●浅型収納ボックスも使用可能です。詳しくはお問い合わせください。●は受注生産品です。

⚠️ ご注意

- 収納ボックス取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるように、モルタルまたは砂袋を敷いてください。オプションで収納ボックス吊り金具もあります。(P.68)
- 収納庫には以下のようなものを収納しないでください。[石油等の発火の恐れのある危険物][精密機器、貴金属、骨董品等のしっけに弱いもの][ナメコ/等カビが発生しやすいもの][生き物][その他、一般家庭用品以外のもの]●厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなげ合わせる場合は、ご使用になれません。